



KINTEK SOLUTION

## 均质机 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 8 英寸 Pp 室实验室均质机

货号: COA-1



### 简介

#### 8 英寸 PP

室实验室均质机是一款功能强大的多功能设备，专为在实验室环境中高效均质和混合各种样品而设计。这款均质机由耐用材料制成，具有宽敞的 8 英寸 PP 室，为样品处理提供了充足的容量。其先进的均质机制可确保彻底、一致的混合，是生物、化学和制药等领域应用的理想之选。8 英寸 PP 室实验室均质机的设计方便用户使用，性能可靠，是追求高效样品制备的实验室不可或缺的工具。

### [了解更多](#)

输入电源	110VAC 或 220VAC。请在选项栏中选择电压 (10A 保险丝)
电机功率	24V 直流电机，最大功率 150W
产品尺寸	13 英寸 (长) x 10 英寸 (宽) x 8.5 英寸 (高)
净重	15 千克 (33 磅)
真空泵	包括可立即使用的真空级橡胶管
旋转速度和时间	带有两个可编程段的数字控制面板，可用于不同的旋转时间和速度 旋转
转速	500 8000 转/分 旋转时间: 1 60 秒
液体注入	20mL 注射器用于注入涂层材料。注射器支架的高度可沿支撑杆自由调节和旋转。

## 4 英寸 Pp 室全自动实验室均质机

货号: COA-2



### 简介

紧凑高效的胶水均质机适用于实验室的精确样品制备，具有 4 英寸 PP 室、耐腐蚀设计、用户友好型 LCD 显示屏和可定制的速度设置，可获得最佳均质效果。

[了解更多](#)

转速范围	100-99999 转/分钟
转速分辨率	1rpm
可调加速度范围	100-99999rpm/s
最大单步长度	3000S
时间分辨率	1s
宽电压应用	AC100-230V 输入，可选择中英文单步或多步操作，最多可提供 5 套 5 步程序
标准配置	10 毫米、25 毫米和 2 英寸真空装载盘

## 4 英寸 Ptfе 腔全自动实验室均质机

货号: COA-3



### 简介

#### 4 英寸 PTFE

腔全自动实验室均质机是一款多功能实验室设备，专为高效、精确地均质小样品而设计。它设计紧凑，便于手套箱操作，并能优化空间。

[了解更多](#)

转速范围	100-99999 转/分钟
转速分辨率	1rpm
可调加速度范围	100-99999rpm/s
最大单步长度	3000S
时间分辨率	1s
宽电压应用	AC100-230V 输入，可选择中英文单步或多步操作，最多可提供 5 套 5 步程序
标准配置	10 毫米、25 毫米和 2 英寸真空装载盘

## 4 英寸丙烯酸腔全自动实验室均质机

货号: COA-4



### 简介

4

英寸丙烯酸内腔全自动实验室点胶机结构紧凑、耐腐蚀、使用方便，专为手套箱操作而设计。它采用透明盖板，可通过恒定扭矩定位进行链式定位，内腔为一体式开模，并配有 LCD

文本显示彩色面罩按钮。加减速速度可控可调，可设置多步程序操作控制。

### [了解更多](#)

转速范围	100-99999 转/分钟
转速分辨率	1rpm
可调加速度范围	100-99999rpm/s
最大单步长度	3000S
时间分辨率	1s
宽电压应用	AC100-230V 输入，可选择中英文单步或多步操作，最多可提供 5 套 5 步程序
标准配置	10 毫米、25 毫米和 2 英寸真空装载盘

## 4 英寸铝合金腔体全自动实验室胶水均质机

货号: COA-5



### 简介

4


英寸铝合金腔体全自动实验室点胶机是专为实验室使用而设计的一款结构紧凑、耐腐蚀的设备。它的特点包括：  
：具有恒定扭矩定位的透明盖、便于拆卸和清洁的一体化开模内腔以及便于使用的 LCD 文本显示彩色面罩按钮。

[了解更多](#)

转速范围	100-99999 转/分钟
转速分辨率	1rpm
可调加速度范围	100-99999rpm/s
最大单步长度	3000S
时间分辨率	1s
宽电压应用	AC100-230V 输入，可选择中英文单步或多步操作，最多可提供 5 套 5 步程序
标准配置	10 毫米、25 毫米和 2 英寸真空装载盘

## 4 英寸不锈钢腔体全自动实验室胶水均质机

货号: COA-6



### 简介

4

英寸不锈钢腔全自动实验室胶水均质机结构紧凑、耐腐蚀，专为手套箱操作而设计。它的特点是具有恒定扭矩定位的透明盖和一体化模具开口内腔，便于拆卸、清洁和更换。

[了解更多](#)

转速范围	100-99999 转/分钟
转速分辨率	1 转/分
3.可调加速度范围	100-99999rpm/s
最大单步长度	3000S
时间分辨率	1s
宽电压应用	AC100-230V 输入，可选择中英文单步或多步操作，最多可提供 5 套 5 步程序
标准配置	10 毫米、25 毫米和 2 英寸真空装载盘





## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

