



KINTEK SOLUTION

真空泵和冷阱冷却器 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



间接冷阱冷却器

货号: KCT-2



简介

使用我们的间接冷阱可提高真空系统的效率并延长泵的使用寿命。内置冷却系统，无需液体或干冰。设计紧凑，使用方便。

[了解更多](#)

型号	CT40I
工作温度	-40°C-室温
制冷剂	R404A
压缩机	恩布拉科/
疏水阀尺寸	Φ160×250/5L
疏水箱材料	304/316L
诱捕装置	3*500ml 玻璃瓶
真空接口	9.5 毫米软管倒钩
电源	110/220V, 50/60Hz, 单相
尺寸	350W*470D*811H
重量	45 千克

直接冷阱冷却器

货号: KCT-1



简介

使用我们的直接冷阱可提高真空系统的效率并延长泵的使用寿命。无需冷冻液，设计紧凑，配有旋转脚轮。有不锈钢和玻璃可供选择。

[了解更多](#)

型号	CT40D	CT80D
工作温度	-40°C-室温	-80°C-室温
制冷剂	R404A	
压缩机	恩布拉科/	
疏水阀水箱尺寸	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
疏水箱材料	304/316L	
疏水阀材质	304/316L 材质	
诱捕器尺寸	Φ150*210mm 捕兽夹	Φ180*200mm
真空接口	2*KF25/NW25	
电源	110/220V , 50/60Hz , 单相	
外形尺寸	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
重量	48 千克	148 千克

旋片真空泵

货号: VRD



简介

通过 UL

认证的旋片真空泵可实现高速、稳定的真空抽气。两档气镇阀和双重油保护。易于维护和修理。

[了解更多](#)

电压频率	交流 100 ~ 120V/60Hz 或交流 208 ~ 240V/50/60Hz
流量 (立方米/小时)	50 赫兹 8m ³ /h (2.2 升/秒); 60Hz : 9.6 立方米/小时 (2.6 升/秒)
机身材料	不锈钢
最大压力	≤ 4E-3 托
功率 (HP)	0.4KW / 0.37KW
电机速度	50Hz : 1440 rpm; 60Hz : 1720 转/分
油容量 (毫升)	1000
工作温度	5-40°C
真空口	内置 KF25D 标准进气口/出气口
尺寸 (毫米)	6.5 英寸 x 18 英寸 x 9.5 英寸
净重 (千克)	二十一
应用说明	为保护环境和人体健康, 请使用捕集器和过滤器将废气降至最低。为保护真空泵免受冷凝蒸汽或小颗粒的损坏, 请将冷阱或颗粒捕集器连接到泵的前线。

隔膜真空泵

货号: LE301



简介

利用我们的隔膜真空泵获得稳定高效的负压。非常适合蒸发、蒸馏等用途。低温电机、耐化学材料、环保。立即试用！

[了解更多](#)

功率	参数
电机功率 (瓦)	180
电源	220-240V~, 50Hz
吸力直径 (毫米)	□10×□6
最大真空 (MPa) /	0.0992/8
极限压力 (毫巴)	
最大抽气速率 (升/分钟)	25
尺寸 (毫米)	310W×225D×168H
重量 (千克)	10
工作环境温度 (°C)	5~35
环境相对湿度 (%)	≤ 70
外壳防护等级	IP20
抗污染	2 级

进出口喷嘴连接软管规格：(外径×内径) (毫米) 橡胶软管：□12×□6

立式水循环真空泵

货号: KV-1



简介

您正在为实验室或小型工业寻找可靠的水循环真空泵吗？看看我们的立式水循环真空泵，它有五个抽头，吸气量更大，是蒸发、蒸馏等的理想之选。

[了解更多](#)

详细材料

喷射器	单向阀	连接管	三通	泵体	叶轮	抽气喷嘴
铜质	PP	NR	聚丙烯	304 不锈钢	304 不锈钢	聚丙烯

型号	SHZ-C
真空口	5
单口流量	10 升/分钟
真空压力	0.098Mpa
泵流量	80 升/分钟
泵扬程	12M
泵头材料	SS304/PTFE
储液器容积	50L
电机功率	370W
尺寸	440*340*830 毫米
重量	37 千克

台式水循环真空泵

货号: KV-2



简介

您的实验室或小型工业需要水循环真空泵吗？我们的台式水循环真空泵非常适合蒸发、蒸馏、结晶等用途。

[了解更多](#)

详细材料

喷射器	单向阀	连接管	三通	泵体	叶轮	抽气喷嘴
聚丙烯	铜+PP	NR	聚丙烯	PP	PA	PP
型号	SHZ-A	SHZ-B				
真空口	2	4				
单口流量	10 升/分钟					
真空压力	0.098Mpa					
泵流量	60 升/分钟					
泵扬程	8M					
泵头材料	SS304/PTFE					
储液器容积	13L	15L				
电机功率	180W	370W				
尺寸	400*280*240 毫米					
重量	15 千克	17 千克				



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

