



KINTEK SOLUTION

短程蒸馏 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



分子蒸馏

货号: MD-6



简介

使用我们的分子蒸馏工艺，轻松提纯和浓缩天然产品。真空压力高、操作温度低、加热时间短，在实现出色分离的同时，还能保持材料的天然品质。立即了解我们的优势！

[了解更多](#)

2 升短程蒸馏

货号: SPD-1



简介

使用我们的 2 升短程蒸馏套件，轻松进行提取和提纯。我们的重型硼硅玻璃器皿、快速加热钵和精致的装配装置可确保高效、高质量的蒸馏。立即了解我们的优势！

[了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容量	2L
	接收瓶	3*500 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	650W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	6 升/180*160*150 毫米
	泵流量	4 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 1.1 升/秒；60HZ 时 1.3 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	19 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200°C，长度 30 厘米

5 升短程蒸馏

货号: SPD-5



简介

使用我们耐用的硼硅玻璃器皿、快速加热套管和精巧的装配装置，体验高效优质的 5 升短程蒸馏。在高真空条件下轻松萃取和提纯目标混合液体。立即了解其优势！

[了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容积	5L
	接收瓶	3*1000 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	1100W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	6 升/180*160*150 毫米
	泵流量	4 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 1.1 升/秒；60HZ 时 1.3 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	19 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200°C，长度 30 厘米

10 升短程蒸馏器

货号: SPD-10



简介

使用我们的 10 升短程蒸馏系统，可轻松提取和纯化混合液体。高真空和低温加热可获得最佳效果。

[了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容积	10L
	接收瓶	2*1000 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	2100W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	10 升/200*180*160 毫米
	泵流量	6 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 2.2 升/秒；60HZ 时 2.6 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	21 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200°C，长度 30 厘米

20 升短程蒸馏器

货号: SPD-20



简介

使用我们的 20L 短程蒸馏系统，可有效萃取和提纯混合液体。高真空和低温加热可获得最佳效果。

[了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容积	20L
	接收瓶	4*2000 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	3000W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	15 升/250*160*200 毫米
	泵流量	6 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 2.2 升/秒；60HZ 时 2.6 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	21 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200 ⁰ 30厘米长



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

