



KINTEK SOLUTION

## 药片打孔机 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 实验室旋转式打片机

货号: TPM-01



### 简介

该机器是一种单压式自动旋转连续压片机，可将颗粒状原料压制成各种片剂。它主要用于制药行业的片剂生产，也适用于化工、食品、电子和其他工业部门。

### [了解更多](#)

模具数量	5 个
压力	60 千牛
最大压片直径药片直径	18 毫米
最大片剂高度药片高度	6 毫米
最大填充高度填充高度	15 毫米
圆盘转速	每分钟 30 转
生产能力	9000 件/小时
电机功率	2.2 千瓦
机器尺寸	960*660*1230 毫米
机器重量	320 千克
1. 多余的粉末可用吸尘器回收（选配）	
2. 片剂模具可根据具体要求定制	

## 单冲手动片剂打孔机

货号: TPM-02



### 简介


单冲手动冲片机可将流动性良好的各种颗粒状、晶体状或粉末状原料压制成圆盘形、圆柱形、球形、凸面形、凹面形及其他各种几何形状（如正方形、三角形、椭圆形、胶囊形等），也可压制带文字和图案的产品。

### [了解更多](#)

冲孔压力可调	15 千牛
可调节药片直径	5 毫米 - 12 毫米
可调节片剂厚度	2-6 毫米
填充深度	20 毫米
生产能力	30-50 片/小时
木箱包装尺寸	535 x 450 x 630 毫米
重量（包括外包装木箱	40公斤（包括出口免熏蒸木箱包装）

## 单冲电动压片机 实验室粉末压片机

货号: TPM-03



### 简介

单冲电动压片机是一种实验室规模的压片机，适用于制药、化工、食品、冶金和其他行业的企业实验室。

### [了解更多](#)

冲片压力可调	50KN
可调节片剂直径	5 毫米 - 25 毫米
可调节片剂厚度	0.5-8 毫米
填充深度	20 毫米
生产能力	3600 片/小时
电机功率	1.5 千瓦
木箱包装尺寸	580*500*830 毫米
重量 (包括外木箱)	150公斤 (含出口免熏蒸木箱包装)

## 单冲电动片剂冲孔机

货号: TPM-04



### 简介

电动冲片机是一种实验室设备，用于将各种颗粒状和粉末状原料压制成药片或其他几何形状。它常用于制药、保健品、食品和其他行业的小批量生产和加工。该机器结构紧凑、重量轻、操作简单，适合在诊所、学校、实验室和研究单位使用。

### [了解更多](#)

可调节冲孔压力	15 千牛
可调节片剂直径	5 毫米 - 12 毫米
片剂直径范围	5-12毫米 (5、6、8、10、12毫米有现货, 可选择任意规格)
可调节片剂厚度	2-6 毫米
生产能力	每小时 5000 片
电机功率	0.37 千瓦
木箱包装尺寸	710*450*775 毫米
重量 (含外木箱)	65公斤 (含出口免熏蒸木箱包装)

## 批量生产旋转式冲片机

货号: TPM-05



### 简介

旋转式压片机是一种自动旋转连续压片机。它主要用于制药行业的片剂生产，也适用于食品、化工、电池、电子、陶瓷等工业部门，将颗粒状原料压制成片剂。

[了解更多](#)

## 多冲旋转压片模环、旋转椭圆形、方形模具

货号: TPM-06



### 简介

多冲头旋转式压片机模具是制药和制造行业的关键部件，彻底改变了片剂生产过程。这种复杂的模具系统由多个冲头和模具组成，呈环形排列，有助于快速高效地形成片剂。

[了解更多](#)





## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

