



KINTEK SOLUTION

## 真空配件 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## Cf 超高真空观察窗 不锈钢法兰 蓝宝石玻璃视镜

货号: KT-VA01



### 简介

#### 了解 CF

超高真空观察窗，采用蓝宝石玻璃和不锈钢法兰。是半导体制造、真空镀膜等领域的理想之选。清晰观察，精确控制。

#### [了解更多](#)

型号	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

## Cf 超高真空观察窗 窗口法兰 高硼硅玻璃视镜

货号: KT-VA02



### 简介

#### CF

超高真空观察窗法兰采用高硼硅玻璃，是半导体制造、真空镀膜和光学仪器的理想之选。观察清晰，设计耐用，安装简便。

### [了解更多](#)

型号	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

## Kf 超高真空观察窗 不锈钢法兰 蓝宝石玻璃视镜

货号: KT-VA03



### 简介

#### KF

超高真空观察窗采用蓝宝石玻璃和不锈钢法兰，可在超高真空环境中进行清晰、可靠的观察。是半导体、真空镀膜和科研应用的理想之选

### [了解更多](#)

型号	外径	内径 (视直径)	最高温度	厚度	材料
KF 25	40 毫米	23 毫米	350°C	15.5 毫米	304 不锈钢 + 蓝宝石玻璃
KF 40	55 毫米	23 毫米		15.5 毫米	
KF 50	75 毫米	34 毫米		16 毫米	

## Kf 超高真空观察窗 304 不锈钢法兰高硼硅玻璃视镜

货号: KT-VA04



### 简介

了解 KF 超高真空观察窗：304 不锈钢法兰和高硼硅玻璃观察窗，是在超高真空环境中进行精确观察的理想之选。

[了解更多](#)

型号	外径	内径 (观察直径)	最高温度	厚度	材料
KF 25	40 毫米	23 毫米	350°C	15.5 毫米	304 不锈钢 + 硼硅酸盐
KF 40	55 毫米	20 毫米		15.5 毫米	
KF 50	75 毫米	34 毫米		16 毫米	

## 不锈钢快锁夹具 真空夹具/链条夹具/三节夹具

货号: KT-VA06



### 简介

了解我们的不锈钢快锁式真空夹，高真空应用的理想之选，连接牢固，密封可靠，安装简便，设计耐用。

[了解更多](#)

KF16	KF25	KF40	KF50
------	------	------	------

更多规格请咨询

KF80	KF100	KF160	KF200
------	-------	-------	-------

更多规格请咨询

KF63	KF80	KF100	KF160	KF200	KF250
------	------	-------	-------	-------	-------

更多规格请咨询

## Kf/Iso/Cf 超高真空不锈钢法兰管/直管/三通/四通

货号: KT-VA07



简介

KF/ISO/CF

超高真空不锈钢法兰管道系统专为先进应用而设计。是实验室、工业、半导体、航空航天和研究需求的理想之选。

[了解更多](#)



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

