

## 1-5L 单玻璃反应釜

货号: KR-1S



### 简介

找到您理想的玻璃反应釜系统，用于合成反应、蒸馏和过滤。有 1-200L 容积、可调搅拌和温度控制以及定制选项可供选择。KinTek 为您提供！

[了解更多](#)

- 手工制作的食品级硼硅玻璃器皿，透明度高，流体表面光滑
- 玻璃器皿工作温度适应范围广，从 -43°C 到 200°C 不等
- 精确的搅拌速度控制和强劲的搅拌力，保证物料均匀混合
- 重型、紧凑的支撑框架设计，经久耐用，节省空间
- 耐溶剂阀门和密封圈，使物料反应效果更稳定
- 聚四氟乙烯阀体材料，防止与样品发生反应，保持样品材料的纯度
- 干运行、过温和地电故障等多重安全保护
- 可选配防爆系统、过滤系统、保温夹套、加热夹套，以满足特殊工作需要

型号	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
反应器容量	1L	2L	3L	5L
漏斗尺寸	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
真空密封	Teflon+Viton 密封			
速度控制	Knop 无级调速			
搅拌速度	0-1300rpm			
工作温度	-80~250°C			
真空度	0.098Mpa			
安全保护	过流/接地故障/过温保护			
工作环境	5-35°C			
电源	110-440V, 50/60Hz			
外形尺寸	480*420*1110 毫米	480*420*1110 毫米	480*420*1110 毫米	591*520*1594 毫米
净重	19 千克	20 千克	21 千克	34 千克