

10-50 升夹套玻璃反应釜

货号: KR-10



简介

了解适用于制药、化工和生物行业的多功能 10-50L 夹套玻璃反应釜。精确的搅拌速度控制、多重安全保护以及可定制的选项。KinTek，您的玻璃反应釜合作伙伴。

[了解更多](#)

型号	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
反应器容积	10L	20L	30L	50L
夹套容积	3L	6L	10L	16L
搅拌功率	60W	90W	180W	180W
最大扭矩	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
端口密封	聚四氟乙烯			
速度控制	Knop 无级调速			
搅拌速度	0-650rpm			
工作温度	-80~250°C			
真空度	0.098Mpa			
安全保护	过流/接地故障/过温保护			
工作环境	5-35°C			
电源	110-440V, 50/60Hz			
外形尺寸	600*580*2000 毫米	700*580*2100 毫米	640*600*2280 毫米	700*630*2500 毫米
净重	净重	净重	净重	140 千克