

## 10-50 升旋转蒸发器

货号: KE-50



### 简介

#### KT

旋转蒸发器可高效分离低沸点溶剂。采用高档材料和灵活的模块化设计，性能有保证。

#### [了解更多](#)

型号	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
蒸发瓶	10L	20L	50L
烧瓶尺寸	ø50/125 毫米	ø125 毫米	ø125 毫米
蒸发速度	3.2 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	5 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	9 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)
回收瓶	5L	10L	20L
真空度	≤2kPa/h		
真空密封	Teflon+Viton 密封		
速度控制	Knop 无级调速		
电机功率	90W	120W	180W
转速	0-120rpm		
升降方式	电动		
提升距离	180 毫米		
加热功率	3 千瓦		
加热范围	0-99°C		
温度精度	±1°C		
防溅装置	PP 透明盖 (可选)		
安全保护	过流/接地故障/过温保护		
工作环境	5-35°C		
电源	110-440V, 50/60Hz		
外形尺寸	1050*580*1950 毫米	1100*600*2100 毫米	1300*720*2300 毫米