

2200 °C 石墨真空炉

货号: KT-VG



简介

了解 KT-VG 石墨真空炉的强大功能 -

它的最高工作温度可达

2200°C，是各种材料真空烧结的理想之选。立即了解更多信息。

[了解更多](#)

炉型	KT-VG		
最高温度	2200 °C		
恒定工作温度	2100 °C		
箱体隔热材料	石墨毡		
加热元件	耐石墨棒		
加热速率	0-10°C/min		
温度传感器	T/R 热电偶和红外温度计		
温度控制器	带 PLC 的触摸屏 PID 控制器		
温度控制精确度	±1°C		
电源	交流 110-440V，50/60 赫兹		
标准腔体尺寸 库存			
箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)	箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
接受客户设计的尺寸和数量			