

2200 °C 钨真空炉

货号: KT-VT



简介

使用我们的钨真空炉，体验终极耐火金属炉。温度可达 2200°C，非常适合烧结高级陶瓷和难熔金属。立即订购，获得高品质的效果。

[了解更多](#)

炉型	KT-VT		
最高温度	2200 °C		
恒定工作温度	2100 °C		
腔体绝缘材料	钨热屏蔽		
加热元件	钨线圈/网		
加热速度	0-10°C/min		
温度传感器	T/R 热电偶和红外线温度计		
温度控制器	带 PLC 的触摸屏 PID 控制器		
温度控制精确度	±1°C		
电源	交流 110-440V，50/60 赫兹		
标准腔体尺寸			
型号	箱体尺寸	温度均匀性	额定功率
KT-VT1010	φ100x 100mm	±3°C	21 千瓦
KT-VT2030	Φ200x 300mm		68 千瓦
KT-VT3050	Φ300x 500mm		120 千瓦
KT-VT4060	Φ400x 600mm		160 千瓦
接受客户设计的尺寸和体积			