

## 2 升短程蒸馏

货号: SPD-1



### 简介

使用我们的 2 升短程蒸馏套件，轻松进行提取和提纯。我们的重型硼硅玻璃器皿、快速加热钵和精致的装配装置可确保高效、高质量的蒸馏。立即了解我们的优势！

### [了解更多](#)

玻璃器皿	玻璃材料	高硼硅玻璃 3.3
	烧瓶容量	2L
	接收瓶	3*500 毫升
	冷阱	干冰式冷凝器
加热钵	加热功率	650W
	温度范围	RT-380°C
	温度计	PT100
	搅拌方式	磁力搅拌
	搅拌功率	40W
	搅拌速度	50-2000RPM
冷却循环器	温度范围	-10-99°C
	容积	6 升/180*160*150 毫米
	泵流量	4 升/分钟
真空泵	泵类型	双级旋片泵
	抽气速率	50HZ 时 1.1 升/秒；60HZ 时 1.3 升/秒
	极限压力	3Pa
	额定功率	400/370 千瓦
	净重	19 千克
配件	支架	150*150 毫米带软木环的 SS 千斤顶
	真空管路	硅胶管
	凯克夹	不锈钢/塑料
	温度计	范围 0-200°C，长度 30 厘米