

## 用于高真空系统的 304/316 不锈钢真空球阀/截止阀

货号: KT-VA11



### 简介

了解 304/316

不锈钢真空球阀，高真空系统的理想选择，确保精确控制和经久耐用。立即探索！

[了解更多](#)

参数	规格
产品类型	真空球阀/真空截止阀
材料	304/316 不锈钢
工作压力	10 <sup>-8</sup> 毫巴 - 1000 毫巴
工作温度	-196°C - 200°C
泄漏率	≤10 <sup>-9</sup> 毫巴·升/秒
操作模式	手动/气动/电动
连接方式	法兰/螺纹/焊接
规格	DN10 - DN100
应用领域	半导体、光伏、科研