

## 30 升加热冷却循环器 高温和低温恒温反应槽

货号: KCBH-30



### 简介

使用 KinTek KCBH 30L

加热制冷循环器可获得多功能实验室性能。它的最高加热温度为 200°C，最高冷却温度为 -

80°C，非常适合工业需求。

[了解更多](#)

型号	流体容量	工作温度	冷却能力	总功率	流量	温度稳定性	尺寸 (毫米)
KCBH30-10	30L	-10-200°C	3780-1150W	10.2 千瓦	42 升/分钟 28 米	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-20		-20-200°C	3960-1200W				
KCBH30-30		-30-200°C	7803-3746W				
KCBH30-40		-40-200°C	9931-4190W	12.5 千瓦			
KCBH30-60		-60-200°C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200°C	10578-3087W				