

5-50L 旋转蒸发器

货号: KE-10



简介

使用 5-50L 旋转蒸发器高效分离低沸点溶剂。它是化学实验室的理想之选，可提供精确、安全的蒸发过程。

[了解更多](#)

型号	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
蒸发瓶	5L	10L	20L	50L
烧瓶尺寸	ø50 毫米	ø50/125 毫米	ø125 毫米	ø125 毫米
蒸发速度	2 升/小时 (以 H ₂ O 计)	3.2 升/小时 (以 H ₂ O 计)	5 升/小时 (以 H ₂ O 计)	9 升/小时 (以 H ₂ O 计)
循环瓶	3L	5L	10L	20L
冷凝器	垂直	对角线		
真空度	≤2kPa/h			
真空密封	Teflon+Viton 密封			
速度控制	Knop 无级调速			
电机功率	250W			
转速	20-140rpm	每分钟 20-130 转		每分钟 20-110 转
提升方式	电动			
提升距离	150 毫米	160 毫米	190毫米	180毫米