


工作台 800Mm * 800Mm 钻石单线圆形小切割机

货号: CM-2



简介

金刚石线切割机主要用于精密切割陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料、生物医学材料和其他材料分析样品。特别适用于厚度不超过 0.2 毫米的超薄板材的精密切割。

[了解更多](#)

绕线鼓电机参数	AC220v 50Hz 300
线速度	0-8m/s
切割线总长度	150m
样品重量 (最大)	3 千克
Z 轴行程	≤ 160 毫米
Y 轴行程	≤ 180 毫米
切割样品直径 (最大)	Φ 150 毫米
张紧结构	气动张紧
张力调节范围	0.1-0.4MPa
金刚石线径	<0.45 毫米
尺寸	617x620x1500 毫米
重量	183公斤