

## 80-150 升夹套玻璃反应釜

货号: KR-80



### 简介

您正在为实验室寻找多功能夹套玻璃反应釜系统吗？我们的 80-150L

反应釜为合成反应、蒸馏等提供可控温度、速度和机械功能。KinTek

可为您提供定制选项和量身定制的服务。

[了解更多](#)

型号	KGR-80	KGR-100	KGR-150
反应器容积	80L	100L	150L
夹套容积	24L	30L	45L
搅拌功率	370W	370W	400W
最大扭矩	378N/cm	378N/cm	425N/cm
端口密封	聚四氟乙烯		
速度控制	Knop 无级调速		
搅拌速度	0-650rpm		
工作温度	-80~250°C		
真空度	0.098Mpa		
安全保护	过流/接地故障/过温保护		
工作环境	5-35°C		
电源	110-440V , 50/60Hz		
外形尺寸	700*630*2500 毫米	720*630*2700 毫米	750*660*2750 毫米
净重	净重	160 千克	200 千克