

## 手动纽扣电池密封机（数字显示）

货号: PC2NS



### 简介

手动纽扣电池封口机是一种专门用于纽扣电池包装的小型设备。它操作简单，适用于实验室和小批量生产，可确保电池密封牢固，提高生产效率。

[了解更多](#)

仪器型号	PC2NS
压力范围	0-2T ( 0-25MPa )
活塞直径	32 毫米 ( d ) , 位于镀铬油缸中
压力表	数字显示 0.00-40.00MPa
标准模具	标准 CR20 系列封装模具
封口模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等。
密封压力	一般在 0.8-1.2 吨之间
脱壳模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等。
脱壳压力	一般在 0.4 吨以内
外形尺寸	210*165*290mm(LX*W*H)
设备重量	12 千克

机器尺寸图