

氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷散热器 - 绝缘材料

货号: KM-C013



简介

陶瓷散热器的孔结构增加了与空气接触的散热面积，大大提高了散热效果，散热效果优于超级铜和铝。

[了解更多](#)

1.7*3mm	10*4mm	16*1 毫米	20*20 毫米	29.5*1 毫米	60*1 毫米	100*8 毫米
3*3 毫米	10*5 毫米	16*4 毫米	20.5*1 毫米	30.5*1 毫米	57.8*6 毫米	107*3 毫米
4*2.3 毫米	10.5*2 毫米	16*5 毫米	22*1 毫米	32*5 毫米	70*1 毫米	150*5 毫米
6*6 毫米	10.5*10.5 毫米	17*1 毫米	23.5*2.5 毫米	35*1 毫米	74*1 毫米	200*5 毫米
7*3.3 毫米	12*1 毫米	18*0.63 毫米	25*0.5 毫米	40*1 毫米	80*1 毫米	
8*5 毫米	12*5 毫米	19*0.8 毫米	26*4 毫米	45*0.5 毫米	90*1 毫米	
9.5*1.3 毫米	14*1 毫米	20*1 毫米	26*5 毫米	51*1 毫米	100*1 毫米	
10*1 毫米	16*0.5 毫米	20*10 毫米	28*6.5 毫米	50*5 毫米	100*2 毫米	