

组装方形实验室压模

货号: PMAS



简介

使用 Assemble

方形实验室压模实现完美的样品制备。快速拆卸可避免样品变形。适用于电池、水泥、陶瓷等。可定制尺寸。

[了解更多](#)

型号	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
材料	铬12钼钒				
压头硬度	HRC60-HRC62				
试样尺寸	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /18×18 /20×20 毫米	30×30 /40×40 毫米	50×50 /60×60 毫米	70×70 /80×80 毫米
空腔深度	30 毫米	40 毫米	50 毫米	55 毫米	60 毫米
外部尺寸	φ53×120 毫米	φ73×133 毫米	φ95×133/φ115×133 毫米	φ127×150/φ153×150 毫米	φ180×180 毫米/φ200×180 毫米
重量 (千克)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

其他尺寸可定制