

自动高温热压机

货号: PPL



简介

自动高温热压机是一种先进的液压热压机，旨在实现高效的温度控制和产品质量处理。

[了解更多](#)

仪器型号	PP-900L
压力范围	0-10T
加压过程	程序加压-程序加压-定时泄压
压力保持时间	1秒~0秒
气缸行程	80毫米
加热温度	高达 1000°C
模具材料	镍基合金 (耐高温材料)
样品尺寸	Φ10-30 毫米
模具形状	Φ50x90mm
模具口径	Φ60mm
整机尺寸	400x380x780 (长x宽x高)
电源	220V 50Hz
粉末压片机尺寸图	