

自动实验室压粒机 20T / 30T / 40T / 60T / 100T

货号: PCEA



简介

使用我们的自动实验室压片机，体验高效的样品制备。是材料研究、制药、陶瓷等领域的理想之选。其特点是体积小，具有带加热板的液压压制功能。有各种尺寸可供选择。

[了解更多](#)

仪器型号	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
压力范围	0.2-12.0 吨	1-20.0 吨	1-30.0 吨	1-40.0 吨	1-60.0 吨	1-100.0 吨	1-150.0 吨
压力转换	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力。	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力
显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	7 英寸液晶显示屏	7 英寸 LCD 屏幕	7 英寸液晶屏
金属按键	使用寿命超过 100000 次的镀银触点	镀银触点使用寿命超过 100000 次					
设备保护	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置	钢板防护，带有机玻璃门	带有机玻璃门的钢板保护装置	带有机玻璃门的钢板保护装置
限位开关	油缸达到极限高度时自动泄压	当油缸达到极限高度时自动泄压。	油缸达到极限高度时自动泄压	油缸达到极限高度时自动泄压	油缸达到极限高度时自动泄压	油缸达到极限高度时自动泄压	油缸达到极限高度时自动泄压
油缸行程 (T)	30 毫米	30 毫米	30 毫米	50 毫米	50 毫米	50 毫米	50 毫米
空间尺寸	110×140 毫米 (长×宽)	140×160 毫米 (M×N)	140×160 毫米 (长×宽)	175×180 毫米 (M×N)	185×220 毫米 (中×径)	185×250 毫米 (M×N)	200×260 毫米 (中×数)
外部尺寸	185×320×360 毫米 (长×宽×高)	230×390×420 毫米 (长×宽×高)	230×390×420 毫米 (长×宽×高)	280×460×550 毫米 (长×宽×高)	300×520×580 毫米 (长×宽×高)	330×580×620 毫米 (长×宽×高)	400×620×620 毫米 (长×宽×高)
设备电源	240W (220V/110 可定制)	550W (220V/110 可定制)	1500W (220V/110 可定制)	1500W (220V/110 可定制)			
设备重量	50 千克	90 千克	90 千克	150 千克	180 千克	240 千克	380 千克