

压球机模具

货号: PMQ



简介

探索用于精确压缩成型的多功能液压热压模具。非常适合制造各种形状和尺寸的产品，且具有均匀的稳定性的。

[了解更多](#)

仪器型号	PMQ	
样品形状		
模具加热	合金工具钢 : Cr12MoV	
压头硬度	HRC60-HRC62	
试样尺寸	Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20 mm (M)	Φ30、Φ40、Φ50 毫米 (M)
空腔深度	40 毫米 (N)	60 毫米 (N)
尺寸	Φ53*120毫米 (长*高)	Φ88*150 毫米 (长*高)
重量	1.4 千克	5.8 千克
液压粉末压力机尺寸示意图		