

电池内阻测试仪

货号: BC-08



简介

电池内阻测试仪的主要功能是测试充电功能、放电功能、内阻、电压、保护功能、容量、过流和短路保护时间。

[了解更多](#)

功能	测量范围	测量范围	分辨率	测量时间	精度
内阻	200mΩ	2-200mΩ	0.1m g	10mS	±0.5mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10mS	± 1mΩ
电压	5V	0-4.999V	0.001V	10 毫秒	±0.001V
	50V	0-49.99v	0.01V	10mS	±0.01V