

## 台式水循环真空泵

货号: KV-2



### 简介

您的实验室或小型工业需要水循环真空泵吗？我们的台式水循环真空泵非常适合蒸发、蒸馏、结晶等用途。

[了解更多](#)

### 详细材料

喷射器	单向阀	连接管	三通	泵体	叶轮	抽气喷嘴
聚丙烯	铜+PP	NR	聚丙烯	PP	PA	PP

型号	SHZ-A	SHZ-B
真空口	2	4
单口流量	10 升/分钟	
真空压力	0.098Mpa	
泵流量	60 升/分钟	
泵扬程	8M	
泵头材料	SS304/PTFE	
储液器容积	13L	15L
电机功率	180W	370W
尺寸	400*280*240 毫米	
重量	15 千克	17 千克