

# 底部升降炉

货号: KT-BL



## 简介

使用我们的底部升降炉可高效生产温度均匀性极佳的批次产品。具有两个电动升降平台和先进的温度控制，最高温度可达 1600°C。

[了解更多](#)

炉型	KT-BL		
工作温度范围	1100/1300/1600°C		
炉膛材料	Al2O3 多晶纤维		
加热元件	碳化硅/二硅化钼		
加热速率	0-20°C/min		
温度传感器	K/S/B 型热电偶		
温度控制器	触摸屏 PID 控制器		
温度控制精确度	±1°C		
温度均匀性	±5°C		
电源	交流 110-220伏, 50/60赫兹		
标准腔体尺寸 库存			
箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)	箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
接受客户设计的尺寸和体积			

编号	说明	数量
1	熔炉	1
2	保温块	1
3	坩埚钳	1
4	耐热手套	1
5	操作手册	1