

按键式电池 2T

货号: PCBP



简介

使用我们的 2T 纽扣电池压片机高效制备样品。是材料研究实验室和小规模生产的理想之选。占地面积小、重量轻、真空兼容。

[了解更多](#)

仪器型号	PCBP-2T (手动)	仪器型号	PCBP-1.5T (自动)
压力范围	0-2T (0-25MPa)	压力范围	50-1500 公斤
活塞直径	Φ32mm (d)	加压过程	程序加压-程序加压-定时泄压
整体结构	无密封连接, 减少漏油	保压时间	0-999 秒
压力表	压力和压力强度显示	压力转换	程序自动转换模具以承受压力
标准模具	CR20 系列包装模具	液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏
密封模	CR16,CR20,CR24,CR30optional	封口模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等
密封压力	0.8-1.2 吨	脱壳模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等模具
拆卸模具	可选 CR16、CR20、CR24	标准模具	标准CR20系列包装模具
拆卸压力		外形尺寸	220x240x380 (长x宽x高)
外形尺寸	210×165×290毫米 (长×宽×高)	设备电源	220 伏 (50 赫兹/60 赫兹)
设备重量	12 千克	设备重量	35 千克