

## 柜式行星式球磨仪

货号: KT-CPBM



### 简介

立式箱体结构结合人体工程学设计，使用户在站立操作时获得最佳舒适体验。最大处理量为 2000 毫升，转速为每分钟 1200 转。

[了解更多](#)

研磨原理	冲击力和摩擦力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性 干或湿
材料输入尺寸	< 20 毫米
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	2000 毫升
圆盘转速	1~200 r/min
研磨盘材料	碳化钨;陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢； 尼龙等
行星盘空间运动模式	X 轴行星运动
电机功率	220V/380V AC, 50-60Hz, 1500W
净重	326 千克
外形尺寸	长780*宽700*高1220毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE 认证