

## 硬质合金实验室压模

货号: PMW



### 简介

使用硬质合金实验室压模成型超硬样品。由日本高速钢制成，使用寿命长。可定制尺寸。

[了解更多](#)

型号	PMW-A	PMW-B	PMW-C
材料	硬质合金 YT15		
压头硬度	HRC85-HRC90		
试样尺寸	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 毫米
空腔深度	30 毫米	40 毫米	45 毫米
外部尺寸	φ43×93 毫米	φ53×120 毫米	φ73×133毫米
重量 ( 千克 )	0.78	1.8	3.8

其他尺寸可定制