


## 电池用碳纸

货号: BC-20



### 简介

薄质子交换膜电阻率低；质子传导率高；氢渗透电流密度低；使用寿命长；适用于氢燃料电池和电化学传感器中的电解质分离器。

[了解更多](#)

型号	N-117 或 N117	NafionN115	NR211	NRE-212
厚度	183 微米	127 微米	25.4 微米	50.8 微米
重量	/	250 克/平方米	50 克/平方米	100 克/平方米
规格	10*10CM	40*40CM	61 厘米*长	/
电导率	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm
交换容量	0.89meq/g	0.89meq/g	0.95-1.01	0.95-1.01 meq/g