

Cf 超高真空观察窗 不锈钢法兰 蓝宝石玻璃视镜

货号: KT-VA01



简介

了解 CF

超高真空观察窗，采用蓝宝石玻璃和不锈钢法兰。是半导体制造、真空镀膜等领域的理想之选。清晰观察，精确控制。

[了解更多](#)

型号	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5