

Cf 超高真空观察窗 窗口法兰 高硼硅玻璃视镜

货号: KT-VA02



简介

CF

超高真空观察窗法兰采用高硼硅玻璃，是半导体制造、真空镀膜和光学仪器的理想之选。观察清晰，设计耐用，安装简便。

[了解更多](#)

型号	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5