

用于真空系统的 Cf/Kf 法兰真空电极馈入引线密封组件

货号: KT-VA08



简介

高真空 CF/KF

法兰电极馈入件是真空系统的理想选择。卓越的密封性、出色的导电性和可定制选项。

[了解更多](#)

参数 描述	选项/规格
法兰规格	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63 (可定制)
引线长度	100毫米、200毫米、300毫米、500毫米、1000毫米 (可定制)
最高工作温度	400°C (可定制)
最大工作压力	10 ⁻⁸ 帕
密封材料	陶瓷、金属