

带变压器的椅旁牙科烧结炉

货号: KT-DS10



简介

使用带变压器的椅旁烧结炉，体验一流的烧结工艺。操作简便、无噪音托盘和自动温度校准。立即订购！

[了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 (392°F/分钟)
最高温度	1530°C
最高保温时间	2 小时
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 56 厘米
燃烧室直径	9 厘米 (3.5 英寸)
净重	20 千克
带包装重量	25.5 千克