

实验室样品制备用煤炭样品二分器/格槽式分样器

货号: KT-EF



简介

这款精密格槽式样品分样器专为颗粒材料的代表性分割而设计，采用封闭式防尘设计、耐用的不锈钢槽板，并符合电力和冶金测试实验室的标准，可确保快速、无偏差的煤样缩分。

[了解更多](#)

应用领域	描述	核心优势
煤炭和焦炭质量测试	在工业分析、元素分析和发热量测试之前，对原煤和洗精煤进行具代表性的缩分。	保留真实的含水量和挥发分分布，同时消除操作员采样偏差。
火力发电厂燃料监测	对粉状燃料和锅炉给煤样品进行日常分割，以验证燃烧效率和灰分产率。	封闭式设计可防止空气中的可燃粉尘，确保保持清洁安全的制备区域。
冶金矿石和烧结矿化验	在 XRF 分析之前分割破碎的铁矿石、铝土矿、烧结精矿和冶金熔剂材料。	对硬质矿物颗粒具有高耐磨性，结构槽板零变形。
水泥和建筑材料实验室	在细度和化学成分化验之前，对石灰石、熟料、石膏和生料进行具代表性的子采样。	均匀的多槽分割可防止超细颗粒从较粗的生料颗粒中分离。
矿产勘探与岩心加工	减少野外实验室和矿山现场的破碎地质钻孔岩心、沟探样品和尾矿。	重型结构在恶劣、偏远地点的操作条件下提供稳定的性能。
化学与化肥生产	颗粒状合成化肥、矿物盐和工业干化学品的均匀样品分割。	无污染接触面可防止批次间掺假并抵抗腐蚀性化学粉尘。
环境土壤和沉积物测试	在微量元素检测之前对干燥的环境土壤岩心、河流沉积物和骨料筛余物进行子采样。	确保可重复的样品代表性，而不会丢失敏感的微粒部分。

型号标识	槽板数量	槽板宽度 (mm)	最大进料粒度 (mm)	材料结构	外壳类型
KT-EF-1	18	15	< 6	重型不锈钢 / 粉末喷涂碳钢	带双接收盘的封闭式保尘外壳
KT-EF-2	24	8	< 3	重型不锈钢 / 粉末喷涂碳钢	带双接收盘的封闭式保尘外壳
KT-EF-3	32	5	< 1	重型不锈钢 / 粉末喷涂碳钢	带双接收盘的封闭式保尘外壳