

电解槽涂层评估

货号: ELEC



简介

您在寻找用于电化学实验的耐腐蚀涂层评估电解槽吗？我们的电解槽规格齐全、密封性好、材料优质、安全耐用。此外，它们还可以轻松定制，以满足您的需求。

[了解更多](#)

规格	8/30/50/80 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
反应面积	0.5 ~ 2 平方厘米
材料	硼玻璃 + 聚四氟乙烯
电解槽开口孔	两个电极孔 (包括石墨棒电极*1 氯化银电极*1)