

用于生产小型工件的冷等静压机 400Mpa

货号: PCIS



简介

使用我们的冷等静压机生产均匀的高密度材料。非常适合在生产环境中压制小型工件。广泛应用于粉末冶金、陶瓷和生物制药领域的高压灭菌和蛋白质活化。

[了解更多](#)

型号	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
高压腔有效内径 (毫米)	150	200	250	300
高压腔有效深度 (毫米)	300	300	300	400/450
最大工作压力 (兆帕)	100-400	100-400	100-400	100-300
功率	9 千瓦	9 千瓦	17.5 千瓦	17.5 千瓦
进料方式	自动			
提升率	手动调节或精确调节			
工作介质	油或水+防锈剂			
人机界面	文本屏或触摸屏			
数据输出接口	USB			
冷却方式	水冷却			