

泡沫铜

货号: BC-25



简介

泡沫铜具有良好的导热性，可广泛用于电机/电器和电子元件的导热和散热。

[了解更多](#)

孔径：	0.1 毫米-10 毫米 (5-130ppi)
孔隙率	50%-98%
通孔率	≥98%
孔数 (英寸)	110 (110PPI)
体积密度：0.1-0.8g/cm ³	0.1-0.8 克/立方厘米
表面密度 G/M ² ：	280-3000(±30-200)
厚度 (MM)：	0.1~40(0.05~1.0)
孔数 PPI：	13~1300(±5~10)
长/宽/厚尺寸 (MM)：	70≤长宽