

Cvd 金刚石拉丝模坯

货号: cvdm-03



简介

CVD

金刚石拉丝模坯：硬度高、耐磨性好，适用于各种材料的拉丝。是石墨加工等磨料磨损加工应用的理想选择。

[了解更多](#)

产品编号	内圆直径 (毫米)	厚度 (毫米)
CVDD2010	2.0	1.0
CVDD2512	2.5	1.2
CVDD3015	3.0	1.5
CVDD4020	4.0	2.0

注：上述形状均为六角形。

可根据要求提供特殊规格。

性能参数

维氏硬度	7000-10000 千克/平方毫米
密度	3.51 克/立方厘米
杨氏模量	1000-1100GPa
导热系数	>1000W/m.K
化学稳定性	不溶于碱和酸