

## 圆柱形实验室电加热压力机模具

货号: PMH



### 简介

使用圆柱形实验室电加热压制模具高效制备样品。加热快、温度高、操作简单。可定制尺寸。非常适合电池、陶瓷和生化研究。

[了解更多](#)

按下样品形状	
加热温度	室温-300.0 摄氏度
绒毛材料	合金工具钢 : 440C
压头硬度	HRC60-HRC62
试样尺寸	Φ10、Φ13、Φ15、Φ20、Φ30、中40mm(M)
凹槽深度	40毫米 ( N )
外部尺寸	Φ78X138mm、Φ90X138mm(LXH)
电源	300 W ( 220V/110V 可定制 )
模具重量	约 9 千克

尺寸图

模具压力 [Mpa ]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1