

圆柱冲压模具

货号: PMC

简介

使用各种尺寸的圆柱冲压模具有效地成型和测试大多数样品。由日本高速钢制成，使用寿命长，尺寸可定制。

[了解更多](#)



仪器型号	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
模具材料	高速工具钢 ASSAB +17			合金工具钢 : Cr12MoV			
压头硬度	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
试样尺寸	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6 mm (M)	Φ7、8、9、10、11、11.5、12、12.7、13 mm(M)	Φ15、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25 mm (M)	Φ28、Φ30、Φ32、Φ35、Φ40 毫米 (M)	Φ50、Φ60、Φ70 毫米 (M)	Φ80、Φ90、Φ100 毫米 (男)	Φ120、Φ150 (M)
空腔深度	20 毫米 (N)	30 毫米 (N)	40 毫米 (N)	45毫米 (N)	55、60、65 毫米 (N)	65毫米 (N)	65毫米 (N)
尺寸	Φ43*78毫米 (长*高)	Φ43*93毫米 (长*高)	Φ53*120 毫米 (长*高)	Φ73*133毫米 (长*高)	Φ88*150mm、Φ98*180mm、Φ108*180mm(L*H)	Φ118*150mm、Φ128*180mm、Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm、Φ218*180mm(L*H)
重量	0.55 千克	0.67 千克	1.34 千克	2.9千克	5.1千克、7.3千克、9千克	11.5千克、14千克、20千克	30千克、40千克

其他尺寸可定制