

## 牙科真空压制炉

货号: KT-DP10



### 简介

利用牙科真空压力炉获得精确的牙科效果。自动温度校准、低噪音托盘和触摸屏操作。立即订购！

### [了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 ( 392°F/分钟 )
最高温度	最高 1200°C ( 2283°F )
最高保温时间	2 小时
真空度	1-101%
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 70 厘米
燃烧室直径	9 厘米 ( 3.5 英寸 )
净重	23 千克
带包装重量	26.5 千克