

## 隔膜真空泵

货号: LE301



### 简介

利用我们的隔膜真空泵获得稳定高效的负压。非常适合蒸发、蒸馏等用途。低温电机、耐化学材料、环保。立即试用！

[了解更多](#)

功率	参数
电机功率 (瓦)	180
电源	220-240V~, 50Hz
吸力直径 (毫米)	□10×□6
最大真空 (MPa) /	0.0992/8
极限压力 (毫巴)	
最大抽气速率 (升/分钟)	25
尺寸 (毫米)	310W×225D×168H
重量 (千克)	10
工作环境温度 (°C)	5~35
环境相对湿度 (%)	≤ 70
外壳防护等级	IP20
抗污染	2 级

进出口喷嘴连接软管规格：(外径×内径) (毫米) 橡胶软管：□12×□6