

直接冷阱冷却器

货号: KCT-1



简介

使用我们的直接冷阱可提高真空系统的效率并延长泵的使用寿命。无需冷冻液，设计紧凑，配有旋转脚轮。有不锈钢和玻璃可供选择。

[了解更多](#)

型号	CT40D	CT80D
工作温度	-40°C-室温	-80°C-室温
制冷剂	R404A	
压缩机	恩布拉科/	
疏水阀水箱尺寸	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
疏水箱材料	304/316L	
疏水阀材质	304/316L 材质	
诱捕器尺寸	Φ150*210mm 捕兽夹	Φ180*200mm
真空接口	2*KF25/NW25	
电源	110/220V , 50/60Hz , 单相	
外形尺寸	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
重量	48 千克	148 千克