

## 圆盘杯振动磨多平台

货号: KT-DVMP



### 简介

多平台振动盘磨机适用于大粒度样品的无损破碎和精细研磨。它适用于中硬、高硬、脆性、纤维和弹性材料的破碎和研磨应用。

[了解更多](#)

型号	KT-DVMP2000	KT-DVMP2000-P
最大注射尺寸		
样品粒度范围		
批次有效处理量	35-3000 毫升	35-3000 毫升
研磨盘转速	1500 r/min	1500 转/分钟
真空/惰性保护磨削	支持	支撑
运动模式	圆周运动	圆周运动
时间设置	9999 分钟	9999 分钟
磨盘数量	1	4
研磨盘容量	100 毫升   250 毫升   500 毫升   2000 毫升 可选	100 毫升   250 毫升   500 毫升 可选
研磨盘材料	不锈钢   碳化钨   氧化锆 可选	不锈钢   碳化钨   氧化锆 可选
研磨方法	干磨   湿磨	干磨   湿磨
电气说明	380V、50-60Hz、2.2KW	380伏, 50-60赫兹, 2.2千瓦
电源端口	三相	三相
净重	320 千克	320 千克
尺寸 (宽*深*高)	740*640*1110 毫米	740*640*1110 毫米
防护等级	防护等级	防护等级 IP65
标准	标准	CE