


## 盘式/杯式振动磨

货号: KT-DVM



### 简介

振动圆盘磨适用于大粒度样品的无损破碎和细磨，可快速制备出具有分析细度和纯度的样品。

### [了解更多](#)

型号	KT-DVM300	KT-DVM600
最大注射尺寸		
样品粒度范围		
批次有效处理量	15-250 毫升	15-500 毫升
研磨盘转速	1500 r/min	1500 转/分钟
真空/惰性保护磨削	支持	支撑
运动模式	圆周运动	圆周运动
时间设置	9999 分钟	9999 分钟
磨盘数量	1	1
研磨盘容量	50 毫升   100 毫升   250 毫升	100 毫升   250 毫升   500 毫升
研磨盘材料	碳化钨   氧化锆   玛瑙   不锈钢等	碳化钨   氧化锆   玛瑙   不锈钢等
研磨方法	干磨   湿磨	干磨   湿磨
电气说明	380 伏, 50-60 赫兹, 1.5 千瓦	380伏, 50-60赫兹, 1.5千瓦
电源端口	欧标   美标   英标   澳标等	欧标   美标   英标   澳标等
净重	218 千克	228 千克
尺寸 (宽*深*高)	780*650*1080 毫米	780*650*1080 毫米
防护等级	防护等级	防护等级 IP65
标准	标准	CE
可增加其他配置	低温液氮冷却   触摸操作系统   磨盘温度和压力监控	低温液氮冷却   触摸操作系统   磨盘温度和压力监控