

双层水浴电解槽

货号: ELCWD



简介

了解带有双层水槽、耐腐蚀和定制选项的可控温电解槽。包括完整规格。

[了解更多](#)

规格	50 毫升 ~ 250 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
密封形式	螺纹 + 围裙
材料	硼玻璃 + PTFE
电解槽孔	三个电极孔 (6mm), 两个气孔 (3mm), 可定制开口

规格	50 毫升 ~ 500 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
材料	硼玻璃 + 聚四氟乙烯
电解槽孔	三个电极孔 (6mm), 可定制开口