

干式三维振动筛

货号: KT-V200



简介

KT-V200

产品主要用于解决实验室中常见的筛分任务。它适用于筛分 20 克-3 千克的干燥样品。

[了解更多](#)

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 最大负载 | 3 公斤 |
| 筛子层数 | 1-8 层 |
| 筛塔最大重量 | 4 千克 |
| 振幅 | 0.2-3 毫米 |
| 振动频率 | 3000 次/分钟 |
| 筛选粒度范围 | 20 微米-125 毫米 |
| 最大可用筛网直径 | 200 毫米 |
| 最大筛塔高度 | 510 毫米 |
| 附加功能 | 舒适的可视压筛板 |
| 筛分方式 | 干式 |
| 电气说明 | 交流 100-120V/200-240V, 50-60Hz, 200W |
| 电源接口 | 国标/欧标/美标/英标等 |
| 净重 | 35 千克 |
| 尺寸(宽、厚、高) | 300*405*685 毫米 |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准 | CE/ISO9001 |