

电动纽扣电池封口机

货号: PP2N



简介

电动纽扣电池封口机是专为大批量生产纽扣电池（如 CR 系列、LR 系列、SR 系列等）而设计的高性能包装设备，适用于电子制造、新能源研发和工业自动化生产线。

[了解更多](#)

仪器型号	PP2N
压力范围	50-1500 公斤
加压过程	程序加压 - 程序保压 - 定时释压
保压时间	0-999 秒
压力转换	程序自动转换模具可承受的压力
液晶显示屏	4.3 英寸 LCD 屏幕
密封模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等。
外壳拆卸模具	可选 CR16、CR20、CR24、CR30 等。
标准模具	标准 CR20 系列包装模具
模具尺寸	220*240*380 (长*宽*高)
设备电源	220 伏 (50 赫兹/60 赫兹)
设备重量	35 千克
机器尺寸图	