

## 电动真空热压机

货号: PPZ



### 简介

电动真空热压机是一种在真空环境中运行的专用热压机设备，采用先进的红外线加热和精确的温度控制，具有高质量、坚固耐用和性能可靠的特点。

[了解更多](#)

仪器型号	PPZ-600
压力范围	0-25T
加压过程	程序加压-程序加压-定时泄压
保压时间	1秒~0秒
加热温度	最高 500°C
熟化片剂	180x180毫米, 200x200毫米
真空箱材料	SUS 304 (不锈钢)
工作室尺寸	400x400x400 毫米
门尺寸	300x350 毫米
真空度	-0.1兆帕
整机尺寸	450x550x850 (长x宽x高)
电源	220V50Hz(support110V)
粉末压片机尺寸图	