

## 五端口电解槽

货号: ELC



### 简介

使用 Kintek 的五端口设计电解池，简化您的实验室耗材。有密封和非密封可供选择，电极可定制。立即订购。

[了解更多](#)

规格	10 毫升~1000 毫升
适用温度范围	0~60°C
密封形式	螺纹/围边
材料	硼玻璃、聚四氟乙烯
电解槽开口	三个电极孔（6 毫米）和两个气孔（3 毫米），可定制

规格	10 毫升~1000 毫升
适用温度范围	0~60°C
材料	硼玻璃、聚四氟乙烯
电解槽开口	三个电极孔 (6mm)，可定制